



M-8515 OB

Кожаные тактические ботинки

Верх: Гладкая натуральная кожа высшего качества (Full Grain)

Подкладка: Дышащая сетка BactiVoid™ с воздушной прослойкой

Стелька: Анатомические стельки с эффектом памяти

Подошва: QuantumHold™ из комбинации полиуретана и нитрильной резины

Размеры : EU 37-47#, UK 3-13#, US4-14#

Сертификат : EN ISO 20347:2012 OB SRC HI FO HRO

Одобрено по ASTM E 2149-2020: Антибактериальная обработка (устойчивость к запахам)

Применение : Боевые действия, охрана, военные, полиция, тактические операции, тренировки, пеший туризм, аэропорты и др.



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



OIL
RESISTANT



ELECTRIC
HAZARD 18KV



WATER
RESISTANT



LeatherQua™ Верх из натуральной кожи • EN ISO 20345:2022

Гладкая кожа высшего качества, выделанная из шкур крупного рогатого скота, толщиной 1,6–1,8 мм. Обработана водоотталкивающим покрытием для защиты от дождя в течении рабочего дня. Прочность на разрыв верха достигает 120 Ньютонов.




QuantumHold™ подошва из полиуретана/резины • EN ISO 20347:2012

Подошва изготовлена из комбинированного материала PU/нитрильная резина. Межподошва имеет твердость PU 45±5 по Шору, что обеспечивает мягкость и амортизацию. Наружная подошва выполнена из натурального каучука с добавлением 5-10% нитрила, что гарантирует износостойкость, противоскользящие свойства, устойчивость к маслам и высоким температурам.



Подкладка BactiVoid™ Sandwich Air Mesh • EN ISO 20347:2012

Подкладка сотовой структуры обеспечивает воздухопроницаемость и устойчивость к истиранию. Сохраняет ноги сухими в течение всего дня. Устойчивость к истиранию превышает 51 200 циклов при сухом тесте. Подкладка обработана антибактериальным покрытием, защищающим от пота и запаха.




Антиусталостные стельки с эффектом памяти формы • EN ISO 20347:2012

Стельки изготовлены из материала с эффектом памяти. Они более дышащие и амортизирующие по сравнению со стельками из EVA. U-образная форма значительно снижает нагрузку на колени и лодыжки при ходьбе. Стельки обработаны антибактериальным покрытием, защищающим от пота и запаха.

Тест на прочность сцепления подошвы


- EN ISO 20347:2012, 5.3 (Между верхом и подошвой)
- Средний результат теста 5.8 ± 5 (Н/мм)



Результаты тестов верха, подкладки и сцепления

Прочность верха $\geq$	120.0 Newtons
Растяжимость верха $\geq$	15.0 N/mm ²
Прочность подкладки $\geq$	15.0 N/mm
Прочность сцепления $\geq$	4.0 N/mm

✓ Противоскользящие свойства(SRC)		Результат
Условия тестирования: SRA (Eurotile 2+Nal S) Коэффициент трения вперед ≥ 0.28 & Коэффициент трения (вся подошва): ≥ 0.32 SRB (Стальной пол + глицерин) Коэффициент трения назад ≥ 0.13 & Коэффициент трения (вся подошва) ≥ 0.18		ПРОЙДЕНО
Стандарт : EN ISO 20347:2012(5.3.4) , SRC означает соответствие и SRA, и SRB требованиям.		
✓ Защита от нагрева до 300°C		Результат
Условия тестирования: Подошва не расплавилась и не образовала трещин при изгибе вокруг оправки.		ПРОЙДЕНО
Стандарт : EN ISO 20347:2012. 300°C HRO=Термостойкость		
✓ Маслостойкая защита (FO)		Результат
Условия тестирования : Изменение объема и твердости подошвы не больше чем +12%(*)		ПРОЙДЕНО
Стандарт: EN ISO 20347:2012(6.4.2)		
Стандартная упаковка «Сейфтоу» (Средний размер 42/EU для справки)		
Вес обуви: 1.1-1.2 KGS /Пара		Вес коробки: 12-13 KGS /Коробка
1 Pair /Коробка в цвете, Габариты: 32×28×12CM		10 Пар / Коробка, Габариты: 62×58×33CM



Инструкция по использованию:

- 1.) РЕКОМЕНДУЕМАЯ СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ : Строительство, логистика, автосервисы, монтаж стеклянных конструкций, производственные цеха, сельское хозяйство, садовые работы, гаражи и др.
- 2.) ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Крайне важно подбирать обувь, соответствующую конкретным условиям работы. Производитель не гарантирует защиту от рисков, не указанных в данной инструкции.
- 3.) ПОДБОР РАЗМЕРА : Все модели имеют стандартную маркировку размера на язычке. Доступны различные системы размеров: EU (европейская), UK (британская), US (американская). Пожалуйста, подбирайте обувь подходящую Вам по размеру.

Слишком свободная или тесная обувь не обеспечивает оптимальный уровень защиты.

4.) ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ: Храните обувь в оригинальной упаковке с нормальной комнатной температурой, с низким уровнем влажности, а также в чистом, закрытом и вентилируемом помещении.

5.) ОЧИЩЕНИЕ: Регулярно очищайте обувь с использованием высококачественных чистящих средств, рекомендованных для данного типа материалов. Не применяйте едкие или